

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**Nome:**Bolsa Térmica 6L



**Modo de Uso:** *Instrução de uso do medidor de temperatura: 1- Abra o compartimento principal da bolsa e aperte o botão ""liga/desliga"", localizado na lateral interna, para ligar o termômetro. 2- Para alternar entre o modo de exibição de temperatura da escala Celsius (°C) para Fahrenheit (°F), ou vice-versa, clique no botão liga/desliga. 3- Para desligar o medidor, mantenha o botão ""liga/desliga"" por cerca de 3 segundos. Instruções para troca de bateria: Com a bolsa aberta, retire a tampa do compartimento da bateria posicionada próximo ao botão ""liga/desliga"". Remova a bateria LR44 antiga e insira uma nova unidade na posição indicada. Reposicione a tampa após efetuar a compra.*

**Descrição:** *Bolsa térmica com capacidade máxima de 6 litros e fechamento em zíper. Confeccionada em poliéster 600D impermeável, apresenta revestimento térmico em folha de alumínio. Possui medidor de temperatura posicionado na lateral da bolsa, painel externo em LCD com funcionamento através de uma bateria modelo LR44 já inclusa. Dispõe ainda de bolso frontal com fechamento em zíper e engate plástico para formação da alça de mão.*